

## Lámpara de exploración HEINE HL 5000®

### Lámparas Halógenas con una extraordinaria intensidad luminosa



∴ Brazo flexible

∴ Iluminación muy intensa

∴ 140 000 lux a 30cm

Con una salida de luz de 140 000 lux a una distancia de 30 cm la lámpara de exploración HL 5000 es ideal para examinar y reconocer detalles mínimos. La construcción flexible tipo «cuello de cisne» hace posible un radio de acción de 120 cm. Está disponible en tres versiones: Soporte mural, Fijación por mordaza, Trípode sobre ruedas.

- ∴ La bombilla halógena de 12V/50W de larga duración con una salida de luz de 140 000 lux a 30 cm. Luz muy brillante y blanca.
- ∴ Cabezal de iluminación extremadamente compacto. Sin obstrucción de la visión, de fácil manejo.
- ∴ 3 diferentes opciones de montaje de pared, mesa y trípode sobre ruedas. Versátil.
- ∴ La bombilla halógena dura un mínimo de 4000 horas. Económica.
- ∴ Filtro UV adicional. Seguridad añadida durante la exploración.
- ∴ Construcción sólida con altas prestaciones diseño de «cuello de cisne» con un radio de 120 cm. Radio de operación muy amplio, fácil de posicionar, la luz permanece fija en el mismo sitio en cualquier posición seleccionada.
- ∴ El filtro IR adicional reduce el calor. Más agradable para el paciente y el examinador.

#### HL 5000 Lámpara de exploración

12V/50W

con trípode estable sobre ruedas, metal [01]	<b>J-005.27.106</b>
la misma, con trípode ligero sobre ruedas, policarbonato [02]	<b>J-005.27.108</b>
la misma, con soporte mural [03]	<b>J-005.27.102</b>
la misma, con fijación por mordaza [04]	<b>J-005.27.104</b>
Lámpara de recambio 12V/50W [05]	<b>J-005.27.111</b>





DIVISIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS  
MÉDICOS HOSPITALARIOS

[www.sejiroyazawaiwai.com](http://www.sejiroyazawaiwai.com)  
[info@sejiroyazawaiwai.com](mailto:info@sejiroyazawaiwai.com)

