



ML 4 LED HeadLight de HEINE® – diseño ergonómico, rendimiento sin compromisos

FUNCIONALIDAD DE CALIDAD HEINE



MÁXIMA COMODIDAD

La Cinta Craneal Professional L del ML 4 LED HeadLight se adapta a todas las formas de cabeza y el acolchado proporciona una mayor comodidad.



SUMINISTRO MODULAR DE CORRIENTE

Libertad de movimientos de un 100% gracias a la batería inalámbrica mPack UNPLUGGED o autonomía extrema con el mPack con clip para cinturón.



TAMAÑO AJUSTABLE DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN

De 30 a 80 mm (medido con una distancia de trabajo de 420 mm) se puede adaptar a las condiciones del examen.

LED^{HO}

LED NOW IN HEINE QUALITY.

LUZ LED^{HO} HEINE: LUZ QUE PERMITE VER COLORES TAL COMO SON



LUMINOSIDAD

Para percibir hasta los cambios más pequeños es necesario iluminar bien el campo de visión. Pero no se trata de utilizar el LED más brillante, sino de encontrar el brillo óptimo para cada aplicación. HEINE le garantiza todo esto con sus dispositivos LED^{HO}.



HOMOGENEIDAD

La luz se reparte de forma homogénea en todo el campo visual, incluso en los bordes, buenos contrastes, imágenes sin distorsiones ni molestos reflejos ni sombras.



REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

El Índice de Reproducción Cromática (IRC), indica la precisión de reproducción de un color respecto a la luz del día. La ML 4 LED HeadLight consigue una cifra extraordinariamente elevada: 90 de 100 Resultado: el rojo es rojo y el azul es azul, permitiendo así realizar un diagnóstico mucho más fiable y preciso.



CONTROL TÉRMICO

El rendimiento del LED depende de un rango de temperatura especial. Una temperatura demasiado escasa o demasiado elevada perjudica el brillo y la temperatura del color y reduce la vida útil. Gracias a un diseño bien ajustado y a la utilización de láminas conductoras del calor o disipadores de aluminio, el LED se mantiene en un entorno de temperatura óptimo.



DURABILIDAD

Los LEDs de alta calidad integrados a la perfección en el dispositivo alcanzan una vida útil prácticamente ilimitada. Las lámparas frontales LED de HEINE no requieren casi mantenimiento. Además, la eficiencia del LED y su bajo consumo alargan la duración de su funcionamiento y la vida de las pilas.

GARANTÍA DE FIABILIDAD



HEINE no escatima en la fabricación de instrumentos médicos de la más alta calidad. Nuestro compromiso con la integración vertical en nuestra fabricación significa que controlamos todos los aspectos de la calidad de nuestros instrumentos, desde la utilización de materiales cuidadosamente seleccionados y perfectamente compatibles hasta el alto nivel de trabajo manual realizado en el ensamblaje. Esto asegura que cada instrumento HEINE cumple, e incluso supera, todos los requisitos en cualquier ambiente médico. Nosotros recalamos este compromiso con la calidad con 5 años de garantía.

HR 2.5 x Equipos con i-View soporte de lupas girable

Equipo A: Optica HR 2.5 x con i-View para S-FRAME, Cristales de protección, 2 palancas basculantes esterilizables, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para gafas, Paño limpia gafas, Maletín

340 mm Distancia de trabajo	C-000.32.355
420 mm Distancia de trabajo	C-000.32.356
520 mm Distancia de trabajo	C-000.32.567

ML 4 LED HeadLight Kits con S-GUARD y fuentes de tensión

Los siguientes equipos contienen: ML 4 LED HeadLight, lupas binoculares HR con i-View y S-GUARD, mPack y Transformador de enchufe, Líquido limpiador

340 mm Distancia de trabajo	J-008.31.440
420 mm Distancia de trabajo	J-008.31.441
520 mm Distancia de trabajo	J-008.31.450

LED LoupeLight Equipos con lupas binoculares HR

Optica HR 2.5 x con i-View, para S-FRAME, LED LoupeLight, Filtro amarillo desmontable, mPack LL con Transformador de enchufe, Cristales de protección, 2 palancas bascul. esterilizables, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para gafas, Paño limpia gafas, Maletín

340 mm Distancia de trabajo	C-008.32.440
420 mm Distancia de trabajo	C-008.32.441
520 mm Distancia de trabajo	C-008.32.442

LÁMPARAS FRONTALES

ML 4 LED HeadLight con mPack y transformador de enchufe	J-008.31.413
ML 4 LED HeadLight con mPack UNPLUGGED y transformador de enchufe UNPLUGGED	J-008.31.415
LED MicroLight en S-FRAME con mPack LL y transformador de enchufe, Líquido limpiador, Cinta de sujeción, en maletín	J-008.31.270
LED MicroLight en Cinta Craneal Lightweight con mPack LL y transformador de enchufe, en maletín	J-008.31.275

Accesorios para LED LoupeLight y la ML4 LED HeadLight

Filtro polarizador P 2 para conectar a lupas y lámparas. Para imágenes con un mayor contraste y menos reflejos.

Filtro polarizador P2 para la LED LoupeLight y lupas HR	C-000.32.535
Filtro polarizador P2 para la ML 4 LED HeadLight y lupas HR	J-000.31.326
Filtro polarizador P2 de recambio para lupas HR (2 pares)	C-000.32.536